

品番：EA590MC-14

品名：38-89/30-76mm スナップ°リング°フライヤ/45°内外兼用



販売価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
カタログ価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 14:04現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0330ページ		



型番	穴径	軸径	全長
EA590MC-14	30-76mm	38-89mm	235mm

この製品は、45°の開口角を有し、内外兼用に使用できます。また、黒色仕上げにより、錆に強く、作業時の滑りを防止します。



錆や腐食に強い黒色仕上げ

仕様

先端角度	45°	リング径:軸	38~89mm
リング径:穴	30~76mm	全長	235mm

代替品

	品番 EA590HA-49 コメント 違い:メーカー・適応リング°径等
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.