

品番：EA590SE-12

品名：12- 25mm 穴用スナップリングプライヤ- (90°)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,360円(税抜) / 5,896円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,360円(税抜) / 5,896円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/12 22:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0330ページ | | |




ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------|------------|
| メーカー | STAHLWILLE (スタビレー) | 型番 | 6544 4 011 |
| リング径(mm) | 12~25 | 全長(mm) | 130 |
| 先端角度 | 90° | サイズ | J11 |
| 先端チップ径(φ mm) | 1.3 | 重量 | 90g |
| クロムメッキ | | | |
| ローレット付ハンドル | | | |
| 頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 | | | |
| 0°先曲がりタイプ | | | |

代替品

| | |
|--|---------------------------------------|
|  | 品番 EA590A-1 コメント メーカー違い。仕様をご確認ください |
|--|---------------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.