

品番：EA590SF-12

品名：12- 25mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,610円(税抜)／6,171円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,610円(税抜)／6,171円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/08/26 14:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ |                              |      |   |



ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

|                      |                    |        |            |
|----------------------|--------------------|--------|------------|
| メーカー                 | STAHLWILLE (スタビレー) | 型番     | 6544 6 011 |
| リング径(mm)             | 12～25              | 全長(mm) | 130        |
| 先端角度                 | 90°                | サイズ    | J11        |
| 先端チップ径(φ mm)         | 1.3                | 重量     | 100g       |
| 磨き仕上げ                |                    |        |            |
| ビニールコートハンドル          |                    |        |            |
| 頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 |                    |        |            |
| 90°先曲がりタイプ           |                    |        |            |

代替品

|  |      |                   |
|--|------|-------------------|
|  | 品番   | EA590AB-1         |
|  | コメント | メーカー違い。仕様をご確認ください |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

