

品番：EA590SG-4

品名：40-100mm 軸用スナップリングプライヤー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,880円(税抜) / 7,568円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,880円(税抜) / 7,568円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/03/10 09:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0330ページ | | |



ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

| | | | |
|---------------------|-------------------|--------|------------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6545 4 003 |
| リング径(mm) | 40~100 | 全長(mm) | 210 |
| 先端角度 | ストレート | サイズ | A3 |
| 先端チップ径(φ mm) | 2.3 | 重量 | 205g |
| クロムメッキ | | | |
| ローレット付ハンドル | | | |
| バネ付 | | | |
| 軸用 | | | |
| 頑丈な鍛造ボディに高精度なチップが魅力 | | | |
| 耐久性に優れたスプリングを採用 | | | |
| ストレートタイプ | | | |

代替品

| | |
|------|-------------|
| 品番 | EA590B-3B |
| コメント | 仕様をご確認ください。 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.