品番: EA590SH-2

品名: 10-25mm 軸用スナップリングプライヤー



販売価格	5,430円 (税抜)/ 5,973円(税込)				
カタログ価格	5,430円(税抜)/5,973円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 10:13現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0333ページ				



ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	6545 6 001			
リング径(mm)	10~25	全長(mm)	140			
先端角度	ストレート	サイズ	A1			
先端チップ径(φmm)	1.3	重量	105g			
磨き仕上げ						
ビニールコートハンドル						
バネ付						
軸用						
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力						
耐久性に優れたスプリングを採用						

代替品

ストレートタイプ

品番 EA590BA-1

コメント メーカー違い。仕様をご確認ください



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.