

品番：EA591RE-16

品名：160mm ローレットホルダー(アヤ目用)



販売価格	39,100円(税抜) / 43,010円(税込)		
カタログ価格	39,100円(税抜) / 43,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/08 14:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0915ページ		



仕様

メーカー	スーパーツール	型番	KHSH
サイズ(W×D×H)mm	145×40×20	適合ローレット(別売)	EA591RE-41A～-52A
シャンク角	20mm	重量(g)	540
材質	ヘッド・本体・ジョイントブロック:炭素鋼	加工範囲	φ10～250
NC旋盤及び汎用、両方で使用出来ます。			
オートスライド機構を搭載しており、上下の圧縮ばねにより、スムーズに自動調芯が出来ます。			
大径や切粉などの影響による調芯不具合時は、ヘッドを固定して使用が可能です。			
段付きワークなどの端から約3mmまで加工ができ、左右の入替を行えます。			
ローレット取付用ピン付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.