


品番：EA597BA-2

品名：φ5.0mmx 50m ダクトロッダー(M5ネジ 付)



販売価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 08:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0233ページ		




グラス強化合成コアに高ポリマープラスチックコーティングロッド

仕様

M5フィッティング付			
グラス強化合成コアに高ポリマープラスチックコーティングロッド			
引張強度	890N(90kg)	最小曲げ半径	76mm
サイズ	410×170×500(H)mm		
406mmケージ付			
長さ	50m	直径	5mm

代替品

	品番	EA597BA-1
	コメント	長さ:25m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.