

品番：EA597BJ-19A

品名：4.5mmx 50m FRP通線ロッド



販売価格	31,000円(税抜) / 34,100円(税込)		
カタログ価格	31,000円(税抜) / 34,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/18 02:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0234ページ		



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	E-4102R
商品名	スーパーイエロー	ロッドの特徴	・抜群の弾力性 ・優れた耐久力 ・高い電気絶縁性 ・薬品に侵されにくい
ロッド径	φ4.5mm	ロッド長	50m
ロッド材質	AAS樹脂被覆、FRP(グラスファイバー)	使用温度範囲	-20~60℃
切断伸度	約3%	フレームサイズ	480×190×550(H)mm
リール径	φ480mm	重量	3.7kg

電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮

グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。

コンパクト設計で持ち運びが簡単。

強く、軽く、伸びない

使用温度範囲が広い

被覆FRPのシース(被覆)密着性がよい!

特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。

このため、加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。被覆がはがれにくい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.