

品番：EA597BJ-66

品名：M10xM12 通線ロッド用変換アダプター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,560円(税抜) / 6,116円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,560円(税抜) / 6,116円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/26 12:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0234ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                      |          |          |
|-------|----------------------|----------|----------|
| ブランド名 | PRO MATE             | 型番       | P4120-25 |
| 用途    | φ6.5スーパーイエローに装着できます。 | ネジ径変換サイズ | M10→M12  |
| 適用ロッド | EA597BJ-21・-22       | 重量       | 50g      |

先端のネジ径を変換できるので、サイズの異なる先端金具の使用が可能になります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.