



品番 : EA597BJ-87

品名 : M12/φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,260円(税抜) / 7,986円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,260円(税抜) / 7,986円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/26 13:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0234ページ                      |      |   |



| サイズ | ねじ径 | A     | B    | C    |
|-----|-----|-------|------|------|
| φ70 | M12 | 110mm | 68mm | 40mm |

#### 仕様

|        |                                  |    |          |
|--------|----------------------------------|----|----------|
| ブランド名  | PRO MATE                         | 型番 | P4140-31 |
| ねじ径    | M12                              | 全長 | 150mm    |
| 適応パイプ径 | φ70mm                            | 重量 | 210g     |
| 適用ロッド  | EA597BJ-21、-22<br>※変換アダプターが必要です。 |    |          |

管路の底に当たらず、継ぎ目や多少の障害物を乗り越えて通線作業ができます。

管路の反対側から連結迎え金具(EA597BJ-82)と連結させます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.