


品番：EA597BM-5

品名：4.5mm/6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)



販売価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/05 18:37現在)		
商品入数	5	販売単位	組
カタログページ	0237ページ		



仕様

メーカー	マーベル(MARVEL)	型番	E-4119Js
商品名	ジョイントラインセット	用途	中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に
ロッド線径	φ4.5mm φ6.5mm	ねじ径	φ4.5mm:M5 P0.8 φ6.5mm:M7 P1.0
長さ(1本)	1.5m	組数	φ4.5mm:2本 φ6.5mm:3本
適応ワイヤーヘッド	φ4.5mm:EA597BM-10W φ6.5mm:EA597BM-12 ※ワイヤーヘッドは別売りです。	材質	AAS樹脂被覆、FRP(グラスファイバー)
総重量	410g		

先端はφ4.5mmで曲がりになめらか対応、手元はφ6.5mmでしっかり押す。さまざまな作業現場に柔軟対応します。

φ4.5mmと、φ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続できます。

リードヘッドφ4.5mm用、φ6.5mm用、各1個付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

