

品番：EA597G-48

品名：0.35-3.4m カーボンキャッチャー



販売価格	9,450円(税抜) / 10,395円(税込)		
カタログ価格	9,450円(税抜) / 10,395円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/05 23:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0237ページ		



先端フック  
ライトなし



厚ゴム仕上げ  
(底割れ防止)

## 仕様

メーカー	マーベル(MARVEL)	型番	E-4864
商品名	miniカーボンキャッチャー	用途	天井裏、OA707等電線の引き込み・送り作業に
伸長時	3.4m	収納時	35.0cm
さお最大径	φ23.5mm	フック開口幅	18mm
重量	205g	材質	カーボン

コンパクト軽量サイズ

高所、狭い所での配線作業をよりスピーディで確実に!

カーボン製でたわみが少なく、目標物を確実にキャッチします。

先端も1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り、視認性・作業効率が抜群!

先端フックをワイヤーヘッドとするジョイントへの交換可能!

底割れ防止の厚ゴム仕上げ

収納袋付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

