


品番：EA597G-64

品名：6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)



販売価格	18,900円(税抜) / 20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜) / 20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/08 16:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0237ページ		



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	E-4836L
商品名	ケーブルキャッチャー	用途	天井裏、OA707等 の電線などの引き込み・送り作業に
仕様	LEDライト付	伸長時	6m (14段)
収納時	63cm	サオ最大径	φ 37.7mm
フック開口幅	20mm	電源	LR44×3個(テスト電池付属)
連続使用電池寿命	15時間	LEDライト部寿命	10万時間
重量	820g	材質	柄:グラスファイバー フック:スチール 尻栓:ゴム

高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に!

天井裏の電気・電話などの配線作業時に、脚立から落下や天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。

先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り、視認性抜群です。

配線の引き込み、送りが非常に簡単。先端のフックが電線をしっかりキャッチして逃さず、作業を確実にこなします。

先端に高輝度白色LED付き。非常に明るく長寿命、低消費電力

尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製(割れ防止)

<使用上の注意>

- ・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。
- ・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。
- ・収納時、さおがきつしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.