

品番：EA597G-93

品名：0.45-6.0m FPRケーブルキャッチャー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,900円(税抜) / 20,790円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,900円(税抜) / 20,790円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/08 16:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0237ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------|-------|---------------------------------|
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-4836S |
| 商品名 | ケーブルキャッチャー | 用途 | 天井裏、OA707-等の電線などの引き込み・送り作業に |
| 仕様 | ライトなし | 伸長時 | 6m(20段) |
| 収納時 | 45cm | サオ最大径 | φ47.5mm |
| 重量 | 950g | 材質 | 柄:グラスファイバー フック:スチール 尻栓:ゴム |

高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に!

天井裏の電気・電話などの配線作業時に、脚立から落下や天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。

先端は蛍光色仕上げ

配線の引き込み、送りが非常に簡単。先端のフックが電線をしっかりキャッチして逃さず、作業を確実にこなします。

尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製(割れ防止)

<使用上の注意>

- ・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。
- ・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。
- ・収納時、さおがきつしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.