

品番：EA597GS-1

品名：3.0mmx30m フィッシュテープ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,000円(税抜) / 22,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,000円(税抜) / 22,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/31 00:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



先端には全長30cmのステンレス製のフィッシュテープリーダーをロウ付けしています

仕様

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------|
| 材質 | アイ部：アルミ、テープリーダー：ステンレス、テープ：スチール、ケース：ハイインパクトナイロン | 使用荷重 | 0.9kN(90kgf) |
| テープサイズ | φ3.0mm×30m | ケースサイズ | 310×36×390(H)mm |
| 重量 | 1.92kg | | |

錆びにくく、水や湿気の多い地下導管での使用に適しています。

先端には全長30cmのステンレス製のフィッシュテープリーダーをロウ付けしています。(ケース収納不可)

先端を引っ張ることで、テープを出せます。(ロック不可)

出したテープを収納する場合は、本体(ハンドル部)をまわしてください。

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA597GS-2 コメント テープ長:60m |
|--|-------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.