

品番：EA598GK-1

品名：700g/500mm マグネットピックアップ(フレキ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/15 13:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0342ページ | | |



マグネットでキャッチ



仕様

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------|--------|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | 401 |
| マグネット径 | 7mm | 全長 | 500mm |
| シャフト径 | φ6mm | 吸着能力 | 約0.7kg |
| 材質 | シャフト・爪:炭素鋼スチール・ニッケル ハンドル:ポリプロピレン | 重量 | 123g |
| フレキシブルシャフト | | | |
| 自由に曲げてピックアップキャッチ | | | |
| 磁力ガードでマグネット部側面の吸着を抑制して強力ポイントキャッチ | | | |
| 手の届かないところ・入らないところ・使えないところでの作業に | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.