

品番：EA599DL-118

品名：500mm/240mm 折込鋸(サ付・替刃式)



販売価格	3,130円(税抜) / 3,443円(税込)		
カタログ価格	3,130円(税抜) / 3,443円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	アルスコポーレーション(ARS)	型番	PM-24S ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	大工用折込鋸、ホルダー	適用材	乾燥木材、合板、竹挽きなど
鋸全長	使用時: 500mm 折込時: 272mm	刃長	240mm
刃厚	0.7mm	刃のピッチ	4.5mm
切り幅	1mm	材質	刃: 高炭素刃物鋼(特殊表面処理) グリップ: アルミダイカスト、エラストマー ホルダー: 加硫合成ゴム
ホルダーサイズ	325×80×40mm	重量	鋸: 221g ホルダー: 150g

替刃式

細目

衝撃焼入れ

ワンタッチストッパー付き

切断の状態にあわせ、角度が2段階調節できます。

縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。

ホルダーはベルト吊り一体型で、ベルトを通さず引っ掛けるだけで装着でき、着脱が簡単です。
また、滑りにくい素材で、水漏れに強いです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.