

品番：EA599GA

品名：437mm/270mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材)



販売価格	4,590円(税抜) / 5,049円(税込)		
カタログ価格	4,590円(税抜) / 5,049円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/22 06:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2491ページ		



### 仕様

メーカー	アルスコレーション(ARS)	型番	TL-27
用途	剪定から仮枠作業まで	全長	437mm
刃長	270mm	ピッチ	7mm
刃材質	高炭素刃物鋼(鏡面研磨目立て)	グリップ材質	アルミダイカスト+エラストマーグリップ
重量	295g(サヤ含む)		
替刃式			
衝撃焼入			
リブ付研磨			
鏡面研磨目立て			
アサリわけなし			
グリップ角度2段切替式			
UVカット採用でスムーズな切れ味			
サヤ付き			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.