

品番：EA599GA-300

品名：465mm/300mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材)



販売価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
カタログ価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/08/04 19:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2553ページ		



#### 仕様

メーカー	アルスコーポレーション(ARS)	型番	TL-30
全長	465mm	刃長	300mm
刃材質	高炭素刃物鋼	重量	本体:190g サヤ:115g
刃のピッチ	7mm	切り幅	1.2mm
サヤ付			
替刃式			
アサリわけなし			
UVカット			
リップ付研磨			
角度切替2段階グリップ			
衝撃焼入			
剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用いただけます。			
目詰まりしにくく、あらゆる木目に対応する特殊目立て。			

代替品



品番 EA599GA

コメント 437mm/270mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.