品番: EA599GB-11

品名: DC10.8V マイクロソー(充電式)



販売価格	31,100円(税抜)/34,210円(税込)					
カタログ価 格	31,100円(税抜)/34,210円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/04 18:39現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	2546ページ					













## 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	CUT1108
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間	80%充電:約65分 フル充電:約80分	サイズ	225×135×65(H)mm
重量	0.9kg(バッテリー含む)	回転数	0~4000rpm
振動3軸合成値	切断:2.5m/s2	能力	木材:65mm、プラスチック:30mm
切断可能材料	木材、プラスティック、アクリル、ポリカー ボネイト	付属品	マイクロソーブレード、ストラップ、バッテリー、充電器、キャリングケース

超低振動で疲れません

便利で革新的なデザインで片手で使いやすい

工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)

世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を 実現します

## 株式会社エスコ