

品番：EA599GB-16

品名：DC18.0V マイクロソー(本体のみ/充電式)



販売価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
カタログ価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	CUT118
仕様	本体のみ	バッテリー	18V(リチウムイオン2.5Ah)(別売)
充電時間	80%充電:約40分 フル充電:約60分	サイズ	270×110×85(H)mm
重量	0.7kg	回転数	0~7000rpm
能力	木材:65mm、プラスチック:30mm	切断可能材料	木材、プラスチック、アクリル、ポリカーボネイト
付属品	マイクロソーブレード	振動3軸合成値	木材切断時2.5m/s2
注意	バッテリー、充電池は別売です。		

外樹木の枝払いや木板切断に最適

工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)


コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用

ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません

便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい

世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムーズに切断が可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します

代替品

	<p>品番 EA599GB-11 コメント</p>
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.