品番: EA599LB

品名: 370mm/240mm PVCパイプ鋸(替刃式)



販売価格	980円(税抜)/1,078円(税込)				
カタログ価格	980円(税抜)/1,078円(税込)				
在庫数	最新在庫: 19 (2025/10/30 22:36現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0188ページ				







仕様

メーカー	河部精密工業(KSK)	型番	PM-18
全長	370mm	刃長	240mm
刃幅	35mm	山数	18
グリップ長	140mm	材質	刃:JIS SK-4 グリップ:ABS樹脂・エラストマ樹脂

塩ビVPパイプ用

刃型は、高級目立仕上げで刃先が鋭く(塩ビVPパイプ専用刃型49°)切断時の食い込みは抜群

鋸刃の材料は、ベーナイト焼入鋼(JIS SK-4)を使用しているので、ねじっても曲げても折れなく、高い安全性をほこります。

刃先は衝撃焼入(インパルス)処理済みで、焼き戻し後の硬度はJIS規格(HRC61°~63°)の金切鋸刃ち同等の刃先硬度があります。

グリップは、手袋着用でも滑らないエラストマ樹脂加工で、切断時における手元の安定感としっかりした使用感を持たせます。

替刃の脱着は、ワンタッチ式によりスムーズで簡単!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.