

品番：EA599LB

品名：370mm/240mm PVCパイプ鋸(替刃式)



販売価格	980円(税抜)／1,078円(税込)		
カタログ価格	980円(税抜)／1,078円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/19 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0187ページ		



仕様

メーカー	河部精密工業 (KSK)	型番	PM-18
全長	370mm	刃長	240mm
刃幅	35mm	山数	18
グリップ長	140mm	材質	刃:JIS SK-4 グリップ:ABS樹脂・エラストマ樹脂
塩ビVPパイプ用			
刃型は、高級目立仕上げで刃先が鋭く(塩ビVPパイプ専用刃型49°)切断時の食い込みは抜群			
鋸刃の材料は、バーナイト焼入鋼(JIS SK-4)を使用しているので、ねじっても曲げても折れなく、高い安全性をほこります。			
刃先は衝撃焼入(インパルス)処理済みで、焼き戻し後の硬度はJIS規格(HRC61°～63°)の金切鋸刃ち同等の刃先硬度があります。			
グリップは、手袋着用でも滑らないエラストマ樹脂加工で、切断時における手元の安定感としっかりした使用感を持たせます。			
替刃の脱着は、ワンタッチ式によりスムーズで簡単！			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.