

品番：EA599LB-10

品名：370mm/300mm PVCパイプ鋸(替刃式)



販売価格	1,230円(税抜)／1,353円(税込)			
カタログ価格	1,230円(税抜)／1,353円(税込)			
在庫数	最新在庫: 4 (2025/09/11 09:25現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0188ページ			



仕様

メーカー	河部精密工業 (KSK)	型番	PM-UT
全長	370mm	刃長	235mm
板厚	0.7mm	山数	23山
材質	刃: 焼入特殊鋼 (JIS SK-4) グリップ: ABS樹脂・エラストマ樹脂	切断能力	塩ビパイプ: φ100mm プラスチック: 10mm 木材: 50mm パネルボード: 30mm
塩ビパイプ及び木工材料の切断に最適			
折れにくいから安全で安心のブレード!			
ワンタッチ式でブレードの交換が簡単			
抜群のフィット感で疲れにくい3次元形状グリップ!			
すべらないエラストマ樹脂ハンドルを採用			
刃はねじっても曲げても折れにくいバイメタル構造で高い安全性			
Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、サビにくく耐久性が高まります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

