


品番：EA599RB-32

品名：440mm/270mm 生木鋸(替刃式・サ付)



販売価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/24 21:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2491ページ		



仕様

メーカー	玉島産業 (RAZORSAW)	型番	7353
用途	生木用	全長	440mm
刃長	270mm	刃厚	0.8mm
ピッチ	2.7~3.7mm	材質	刃:SK材 柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂

替刃式、さや付

刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(当社オリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。

縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。

長時間作業でも疲れにくい『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用

緩みにくい大型ねじを採用。コインで取り外しが可能で、替刃交換が簡単です。

グリップは手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすく滑りにくい

高所作業などの落下防止にお好みのストラップが装着可能

耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能です。

下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミのつまりを防ぎます。

作業ベルト用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック付

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。

万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。

自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.