品番: EA599RB-33

品名: 470mm/300mm 生木鋸(替刃式·サヤ付)



販売価格	3,780円(税抜)/ 4,158円(税込)				
カタログ価 格	3,780円(税抜)/4,158円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/05 18:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2553ページ				











長時間作業でも疲れない超軽量パワーフィットグリップで作業効率UP

仕様

メーカー	玉鳥産業(RAZORSAW)	型番	7363
全長	470mm	刃長	300mm
材質	刃:SK材 柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂	重量(g)	160g
ピッチ	3.1~3.9mm	用途	生木用

替刃式

刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(当社オリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。

縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。

長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。

耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.