

品番 : EA599RB-41

品名 : 410mm/240mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付)



販売価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
カタログ価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/04 22:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2491ページ		



仕様

メーカー	玉鳥産業(RAZORSAW)	型番	7443
用途	剪定用	全長	410mm
刃長	240mm	刃厚	1.1mm
ピッチ	4.0mm	材質	刃:SK材 柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂

替刃式、さや付

長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用

アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。

山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。

水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置、スムーズに切断できます。

緩みにくい大型ねじを採用。コインで取り外しが可能で、替刃交換が簡単です。

グリップは手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすく滑りにくい

高所作業などの落下防止にお好みのストラップが装着可能

耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能です。

下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミのつまりを防ぎます。

作業ベルト用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック付

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。

万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。

自社開発の衝撃焼入機により、一刀ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。

代替品



品番 EA599RB-42

コメント 全長440mm、刃長270mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.