品番: EA599RD-1A

品名: 300/200mm 折込鋸(替刃式·万能)



販売価格	<b>4,640円</b> (税抜)/ 5,104円(税込)				
カタログ価 格	4,640円(税抜)/5,104円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/07 15:55現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ					

















## 仕様

メーカー	玉鳥産業(RAZORSAW)	型番	5123
刃長	200mm	刃厚	0.7mm
ピッチ	2.2mm	重量	327g
刃材質	炭素工具鋼	特殊表面処理	鋸刃全体に施した処理により、サビを 抑え木ヤニも付着しにくい。
衝撃焼入	超高周波を用いた焼入により、硬い組織と靭性(ねばり強さ)、 耐摩耗性を確保している為、抜群の耐久性を実現!	グリップ	エラストマ樹脂を採用し、吸い付くようなグリップ感に。 シックなメタリックブラックカラー。 グリップエンドにストラップホールがあり、 落下防止にお好みのストラップが装着可能。
二段階角度調整	使用用途に応じて鋸刃の角度が調整可能(約25°) 切断しにくい状況でも、しっかりとグリップを握って切断できる。	適用材	一般木材、合板、集成材、生木、竹材、塩ビパイプ
用途	仮枠、造園、造作、生木、竹挽		

木目や材料に応じた切削効力を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応

縦挽目を均等に配置することにより、木目や材料に応じた切削効力を発揮

タテ・ヨコ・ナナメのあらゆる角度で目詰まりなくスムーズに切断可能

折込タイプなので道具箱に収納しても刃を傷めない

グリップから出ている鋸刃先端を材料等に引っ掛けて片手で開くことができるONE HAND OPEN

予備の替刃1枚が入る、収納に便利なケース付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.