

品番：EA599WE-10A

品名：406mm/240mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,320円(税抜) / 4,752円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,320円(税抜) / 4,752円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/04/22 08:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2491ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                  |                 |     |                      |
|------------------|-----------------|-----|----------------------|
| メーカー             | アルスコレーション(ARS)  | 型番  | TL-24                |
| 用途               | 剪定から仮枠作業まで      | 全長  | 406mm                |
| 刃長               | 240mm           | 切り幅 | 1.2mm                |
| ピッチ              | 7mm             | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(衝撃焼入れ・特殊表面処理) |
| グリップ材質           | アルミダイカスト+エラストマー | 重量  | 280g(サヤ含む)           |
| 替刃式              |                 |     |                      |
| サヤ付き             |                 |     |                      |
| グリップ角度2段切替式      |                 |     |                      |
| 鏡面研磨目立て          |                 |     |                      |
| アサリわけなし          |                 |     |                      |
| リップ付研磨           |                 |     |                      |
| UVカット採用でスムーズな切れ味 |                 |     |                      |

#### 代替品

|    |         |
|----|---------|
| 品番 | EA599GA |
|----|---------|



コメント 437mm/270mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.