

品番 : EA599WE-10A

品名 : 406mm/240mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,530円(税抜) / 4,983円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,530円(税抜) / 4,983円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/08/04 21:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2553ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------|--------|-----------------|
| メーカー | アルスコレーション(ARS) | 型番 | TL-24 |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼、衝撃焼入 | グリップ材質 | アルミダイカスト+エラストマー |
| 全長 | 406mm | 刃長 | 240mm |
| 総重量 | 本体:175g サヤ:105g | 刃のピッチ | 7mm |
| 切り幅 | 1.2mm | | |

グリップの角度が2段切替できます。

サヤ付

替刃式鋸です。

代替品

| | |
|--|--------------------------------|
|  | 品番 EA599GA コメント 437mm/270mm |
|--|--------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

