

品番：EA602AC-10

品名：10mm/235mm ラチェットレンチ(シノ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,530円(税抜) / 4,983円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,530円(税抜) / 4,983円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/26 07:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |                   |       |           |
|------|-------------------|-------|-----------|
| メーカー | トップ工業(TOP)        | 型番    | RM-10     |
| 用途   | 強い締付を必要とするボルトの締結に | サイズ   | 10mm      |
| ギア数  | 24(15°送り)         | 最大トルク | 98.1N・m   |
| 全長   | 235mm             | 厚み    | 26.5mm    |
| 重量   | 180g              | 材質    | クロムバナジウム鋼 |

本体はもちろん、爪の鍛造品であり強度が抜群

頭部は加工の際の穴埋めを施しており、円滑なラチェット駆動を維持します。

両方向から廻すことができ、正逆の切換も可能

シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利!

本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ

12ポイント


左右切替式

<注意>

- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。

- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付け落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

#### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>品番</b> EA602AS-10</p> <p><b>コメント</b> メーカー異なります</p> |
|--|--|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.