


品番：EA602AC-14

品名：14mm/235mm ラチェットレンチ(シノ付)



販売価格	4,530円(税抜)／4,983円(税込)		
カタログ価格	4,530円(税抜)／4,983円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 17:32現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-14
用途	強い締付を必要とするボルトの締結に	サイズ	14mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	132.4N・m
全長	235mm	厚み	26.5mm
重量	180g	材質	クロムバナジウム鋼
本体はもちろん、爪の鍛造品であり強度が抜群			
頭部は加工の際の穴埋めを施しており、円滑なラチェット駆動を維持します。			
両方向から廻すことができ、正逆の切換も可能			
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利！			
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ			
12ポイント			
左右切替式			
<注意> ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。			

- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

代替品

	品番 EA602AS-14 コメント メーカー違い
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.