

品番：EA602AC-35

品名：35mm/460mm ラチェットレンチ(シノ付)



販売価格	7,250円(税抜) / 7,975円(税込)		
カタログ価格	7,250円(税抜) / 7,975円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0486ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-35
用途	強い締付を必要とするボルトの締結に	サイズ	35mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	794.3N・m
全長	460mm	厚み	45.5mm
重量	1400g	材質	クロムバナジウム鋼

本体はもちろん、爪の鍛造品であり強度が抜群

頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

両方向から廻すことができ、正逆の切換も可能

シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利!

本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式

<注意>

- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。

- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.