

品番：EA602AD-11

品名：19x22mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付)



販売価格	7,050円(税抜) / 7,755円(税込)		
カタログ価格	7,050円(税抜) / 7,755円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/13 19:54現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0487ページ		



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	RW-1922
サイズ	19×22mm	厚み	55mm
全長	312mm	重量	70g
材質	スチール		

シノ付

左右切替式

ねじを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品

ソケット回転方向はワンタッチで転換

12ポイントのソケットが六角ねじにぴったりフィット

ラチェット機構なのでソケットを差し替えることなく安全・確実な締め付け

ハンドル先端は鉄骨の穴合わせや、ワイヤーロープの広げに最適な形状

鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締め付け作業に
機械・治工具などの整備、組立作業に

代替品

品番	EA602AT-14
----	------------



コメント 19x22mm/310mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.