

品番：EA602AG-19

品名：19x24mm/311mm 両口ラチェットレンチ(ロング)



販売価格	8,670円(税抜) / 9,537円(税込)		
カタログ価格	8,670円(税抜) / 9,537円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0487ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-19X24L
用途	H鋼等の鉄骨連結ボルト締め	サイズ	19×24mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	19mm:294.2N・m 24mm:411.9N・m
全長	311mm	厚み	98mm
重量	495g	材質	クロムバナジウム鋼

両方のソケットが長いタイプ

本体はもちろん、爪も鍛造品であり強度が抜群!

頭部は加工の際の穴埋を施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。

表面は品種の違いが識別できる青色の塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式

シノ付き

<注意>

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付け落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.