品番: EA602AJ-10

品名: 17x19mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)



販売価格	5,780円(税抜)/6,358円(税込)				
カタログ価格	5,780円(税抜)/6,358円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/24 09:41現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0496ページ				







仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-17×19
用途	強い締付を必要とするボルト締結に	サイズ	17×19mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	17mm:308.9N·m 19mm:367.7N·m
全長	312mm	重量	430g
材質	クロムバナジウム		

本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群

シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利

セーフティーコード用の穴が2か所あります。

頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式

シノ付き

/ 注音、

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.