品番: EA602AJ-33

品名: 41x46mm/516mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)



販売価格	18,000円(税抜)/19,800円(税込)				
カタログ価 格	18,000円(税抜)/19,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/24 09:20現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0496ページ				







仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-41×46
用途	強い締付を必要とするボルト締結に	サイズ	41×46mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	41mm:941.4N·m 46mm:1064.0N·m
全長	516mm	重量	2400g
材質	クロムバナジウム		

本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群

頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利

セーフティーコード用の穴が2か所あります。

本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式

シノ付き

<注意>

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.