

品番：EA602AL-10

品名：17x19・22・24mm/452mm 農機具・爪交換レンチ



販売価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
カタログ価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/19 01:41現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	CKR-17×19S
<セット内容>	4点セット ・ラチェットメガネレンチ ・アダプター ・サーフェイスソケット22mm ・サーフェイスソケット24mm		
総重量: 1000g			
ビニールケース入			
トラクター、耕運機用の爪交換時のボルト、ナットの着脱作業に最適です。			
ロングサイズなので、爪から離れた位置で作業できます。			
1セットで、あらゆる機種に対応可能です。			
ラチェットメガネレンチ仕様 ・サイズ: 17×19mm ・全長・・・452mm ・頭部厚・・・18mm ・頭部外径: 41mm ・保証トルク: 19mm: 367.7mm、17mm: 308.9mm ・重量: 560g ・材質: クロムバナジウム ・12ポイント ・左右切替式			

爪交換レンチアダプター仕様

- ・差込角:12.7mm(1/2")
- ・接続部外径:17mm
- ・頭部外径:20.0mm
- ・全長:35mm
- ・重量:55g
- ・材質:クロムバナジウム

サーフェイスソケット22mm

- ・6ポイント
- ・差込角:12.7mm(1/2")
- ・対辺寸法:22mm

サーフェイスソケット24mm

- ・6ポイント
- ・差込角:12.7mm(1/2")
- ・対辺寸法:24mm

代替品



品番 EA602AL-11

コメント レンチのみ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.