


品番 : EA602AL-2

品名 : 10x13mm/174mm 吊バンドレンチ



販売価格	6,840円(税抜) / 7,524円(税込)		
カタログ価格	6,840円(税抜) / 7,524円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/14 08:44現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0229ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	PHW-1013-3
ソケット部サイズ	10×13mm	スパナサイズ	12mm
全長	174mm	重量	210g
最大トルク	10mm:78.5N·m 13mm:94.1N·m	材質	クロムバナジウム

吊バンド、立バンド(10A~100A)の取り付けに最適

ソケット部は、27mmと懐の深いロングタイプ

先端スパナは12mmで、吊金具のタン回しに使用できます。

先端スパナ部をタンに挿入して、手を離しても落ちずに、早回しができます。

先端スパナ部は15°曲がっており、下からの作業を容易にします。

本体はもちろん、爪も鍛造品で、強度が抜群

ソケット部はマルチソケット類に連結できます。

本体部にセーフティーコード用穴付き

12ポイント

左右切替式

ギア数24(15°送り)

<注意>

- ・スパナ部でタンの早回しの際には、タンにメガネ部を密着させて行って下さい。
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・マルチソケットを装着しての高所作業は行わないでください。落下する恐れがあります。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.