品番: EA602AS-124

品名: 24mm/ 335mm 片口ラチェットレンチ(強力型/シノ付)



| 販売価格 | 5,210円 (税抜)/ 5,731円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 5,210円(税抜)/5,731円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/24 09:21現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | 0495ページ | | | | |







仕様

| メーカー | スーパーツール | 型番 | RH24 | | |
|------------------------|---------|-----|------------------|--|--|
| サイズ | 24mm | 厚み | 40mm | | |
| 全長 | 335mm | 重量 | 430g | | |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | カチオン電着塗装(防錆効果抜群) | | |
| 正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。 | | | | | |

ギヤが強力な為、より素早い作業が可能

左右切替式

安全ロープ取付穴付

12ポイント

シノ付き

代替品



品番 EA602AS-24

コメント 強力形では有りません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.