

品番：EA602AT-1

品名：10x12mm/ 225mm 両口ジェットレンチ(シノ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,730円(税抜) / 4,103円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,730円(税抜) / 4,103円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/13 21:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0487ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------|-----|----------|
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RN1012 |
| サイズ | 10×12mm | 厚み | 36mm |
| 全長 | 225mm | 重量 | 160g |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | カチオン電着塗装 |

爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。

安全ロープ取付穴付き

仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群

12ポイント

シノ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.