品番: EA602AT-1

品名: 10x12mm/ 225mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)



| 販売価格 | 3,950円 (税抜)/ 4,345円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 3,950円(税抜)/4,345円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/22 01:13現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログ ページ | 0496ページ | | | | |





仕様

| メーカー | スーパーツール | 型番 | RN1012 | | |
|----------------------------|---------|-----|----------|--|--|
| サイズ | 10×12mm | 厚み | 36mm | | |
| 全長 | 225mm | 重量 | 160g | | |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | カチオン電着塗装 | | |
| 爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 | | | | | |
| 安全ロープ取付穴付き | | | | | |
| 仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群 | | | | | |
| 12ポイント | | | | | |
| シノ付き | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.