品番: EA602AT-10

品名: 17x19mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)



販売価格	<b>4,910円</b> (税抜)/ 5,401円(税込)				
カタログ価 格	4,910円(税抜)/5,401円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 01:13現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0496ページ				





## 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN1719
サイズ	17×19mm	厚み	50mm
全長	310mm	重量	400g
材質	特殊合金鋼	仕上げ	カチオン電着塗装

爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。

安全ロープ取付穴付き(2ヶ所)

仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群

12ポイント

シノ付き

## 代替品



品番 EA602AG-16 コメント 全長312mm 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.