


品番：EA602AT-101

品名：17x19mm/240mm 両口ジェットレンチ(曲リシノ付/ショート)



販売価格	3,970円(税抜) / 4,367円(税込)		
カタログ価格	3,970円(税抜) / 4,367円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 16:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		



仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SRB1719R
サイズ	17×19mm	厚み	50mm
全長	240mm	重量	380g
材質	特殊合金鋼 (仕上げ:ニッケルクロムめっき)	色	黄

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ

安全ロープ取付スライド穴式(43mm)

作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ

グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン

軽量・コンパクトで、より使い易い

12ポイント

左右切替式

曲がりシノ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

