

品番：EA602AT-116

品名：19x24mm/240mm 両口ジェットレンチ(シノ付/薄型)



販売価格	4,140円(税抜) / 4,554円(税込)		
カタログ価格	4,140円(税抜) / 4,554円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 19:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		



仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SRB1924RZ
サイズ	19×24mm	厚み	31mm
全長	240mm	重量	370g
材質	特殊合金鋼 (仕上げ:ニッケルクロムめっき)		
住宅施工に最適なショートタイプ			
安全ロープ取付スライド穴式(43mm)			
作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ			
グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン			
表面の仕上げは縹みがきタイプ			
12ポイント			
左右切替式			
シノ付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

