品番: EA602AT-116

## 品名: 19x24mm/240mm 両口ラチェットレンチ(シノ付/薄型)



販売価格	<b>4,380円</b> (税抜)/4,818円(税込)				
カタログ価 格	4,380円(税抜)/4,818円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/11/21 23:11現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0496ページ				



## 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SRB1924RZ			
サイズ	19×24mm	厚み	31mm			
全長	240mm	重量	370g			
材質	特殊合金鋼 (仕上げ:ニッケルクロムめっき)					
住宅施工に最適なショートタイプ						
安全ロープ取付スライド穴式(43mm)						
作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ						
グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン						
表面の仕上げは総みがきタイプ						
12ポイント						
左右切替式						
シノ付き						