

品番 : EA602AT-116

品名 : 19x24mm/240mm 両口チエットレンチ(シノ付/薄型)



販売価格	4,140円(税抜) / 4,554円(税込)		
カタログ価格	4,140円(税抜) / 4,554円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 14:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		



## 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SRB1924RZ
サイズ	19×24mm	厚み	31mm
全長	240mm	重量	370g
材質	特殊合金鋼 (仕上げ:ニッケルクロムめっき)		

住宅施工に最適なショートタイプ

安全ロープ取付スライド穴式(43mm)

作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ

グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン

表面の仕上げは総みがきタイプ

12ポイント

左右切替式

シノ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

