

品番 : EA602AT-121

品名 : 17x19mm/287mm 両口チエットレンチ(早回し/シノ付)



販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 13:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0496ページ / 1443ページ		



ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。

#### 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RND1719
サイズ	17×19mm	厚み	50mm
全長	287mm	重量	530g
材質	合金鋼		

足場用クランプの組立、解体に最適

ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。

12ポイント

左右切替式

曲がりシノ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.