

品番 : EA602AT-29

品名 : 32x35mm/ 445mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,860円(税抜) / 7,546円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,860円(税抜) / 7,546円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 08:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0487ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------|-----|----------|
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RN3235 |
| サイズ | 32×35mm | 厚み | 67mm |
| 全長 | 445mm | 重量 | 1400g |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | カチオン電着塗装 |

爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。

安全ロープ取付穴付き

仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群

12ポイント

シノ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.