

品番 : EA602AT-8

品名 : 14x15mm / 265mm 両口チエットレンチ(シノ付)



販売価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/15 00:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		



対応 (mm)	L	D	D1	D2	T	T1
14x15(265)	34	20	19	16	14.5	

仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN1415
サイズ	14×15mm	厚み	45mm
全長	265mm	重量	240g
材質	特殊合金鋼	仕上げ	カチオン電着塗装

爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。

安全ロープ取付穴付き

仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群

12ポイント

シノ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.